

# LED SENSOR LIGHT

RITEX LED-AC309

コンセント式  AC100V

9Wワイド LED センサーライト

## ふんわり照らす スタンダード機

明るさ  
**650**  
ルーメン

ハロゲン  
70W  
相当

常夜灯 10%で点灯



電源 AC100V コンセント式	光源 9Wワイド LED	明るさ <b>650</b> ルーメン	センサー探知角度 <b>140°</b>	センサー探知距離 <b>8m</b>
点灯時間設定 <b>5秒~5分</b>	昼・夜切替え 夜だけ点灯 昼でも点灯	モード切替え 常夜灯 (10%の明るさ)	常時点灯で威嚇 白色LED	防雨タイプ IP44 



- 明るい** ハロゲン70W相当  
\*基準下照度(Lux)当社測定値比較
- 節電** 電気代約1/7  
\*70Wハロゲンとの比較
- 長寿命** LED設計寿命約4万時間
- 安心** 発熱が少ない・虫が集まりにくい



## 取付け方法



ネジ止め



クランプ付属



ステンレスバンド(SP-7)別売

仕様		
品番	LED-AC309	
品名	9Wワイド LEDセンサーライト	
JANコード	4954849503092	
本体サイズ	高さ	175mm
	幅	128mm
	奥行き	118mm
重量	約550g(クランプ除く)	
電源	AC100V電源(コード長:3m)	
消費電力	点灯時 約9W/点灯時(常夜灯):1.5W/ 待機時:1.0W以下)	
電球	電球種類	高輝度白色LED 9W
	全光束	650ルーメン(点灯時)/65ルーメン(常夜灯)
	LED設計寿命 (※1)	40,000時間
センサー機能	探知方式	焦電型赤外線センサー
	探知範囲	約140° 最遠約8m
点灯時間	約5秒～約5分	
昼夜切替え機能	昼	周囲が明るくても暗くても点灯
	夜	周囲が暗い時のみ点灯
	常夜灯	周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯 周囲があかくなると消灯
設置場所	屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) (※2)	
クランプ取付サイズ	厚み/最小約15mm～最大約100mm・パイプ径/最小約30mm～最大約85mm	
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 取付けネジ×2</li> <li>■ コンクリート用プラスチック製プラグ×2</li> <li>■ クランプ台</li> <li>■ 蝶ナット</li> <li>■ L型ボルト</li> <li>■ ネジキャップ</li> </ul>	

※1 LED設計寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※2 水中・暴風での使用はしないでください。