



コンセント式
LED



GOOD
DESIGN

LED-AC3042

不可能を可能にする
フリーアーム式
ひもスイッチで投光器に



<p>最大探知範囲</p> <p>4000ルーメン</p>	<p>最大探知範囲・距離</p> <p>140° 10m</p>	<p>点灯時間設定</p> <p>5秒～5分</p>	<p>昼・夜切替え</p> <p>夜だけ点灯 昼でも点灯</p>	<p>モード切替え</p> <p>常夜灯 (10%の明るさ)</p>
<p>ひもスイッチ</p> <p>センサー/投光器</p>	<p>防雨タイプ</p> <p>IP44</p>			



- 明るい** ハロゲン800W相当
※直下照度(Lux)当社測定値比較
- 節電** 電気代約1/18
※800Wハロゲンとの比較
- 長寿命** LED寿命約40,000時間
- 安心** 小発熱・虫がこない



圧倒的な自由度
ライト・本体が自由自在



取付け方法

クランプで取付け可能
市販ステンレスバンド対応

ネジ止め

赤色 LED 点滅機能

赤色灯が
24時間警戒

仕様		
品番	LED-AC3042	
品名	14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト	
JANコード	4954849533426	
本体サイズ	高さ	146mm
	幅	322mm
	奥行き	125mm
重量	約1040g(クランプ除く)	
電源/電圧	AC100V電源(コード長:3m)/ 50/60Hz	
消費電力	点灯時:44W/常夜灯:3W/待機時:1.0W以下	
電球	電球種類	14W×3(高輝度白色LED)
	全光束	約4000ルーメン(点灯時) 400ルーメン(常夜灯)/td>
	LED設計寿命 (※1)	40,000時間
センサー機能	探知角度	水平約140°
	探知距離(最大)	約10m
点灯時間	約5秒～約5分	
昼夜切替え機能	あり 昼:周囲が明るくても暗くても点灯 夜:周囲が暗い時のみ点灯 常夜灯:周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯	
設置場所	屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)(※2)	
取付け方法	ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付	
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ■ 取付けネジ×2 ■ コンクリート用プラスチック製プラグ×2 ■ クランプ台×1 ■ 蝶ナット×1 ■ L型ボルト×1 ■ ネジキャップ×1 ■ 投光器スタンド取付パーツ×1 	

※1 LED設計寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※2 水中・暴風での使用はしないでください。