

人感スピーカー〔センサー付きスピーカー〕

PV-12-E (DC12V 電源・接点出力付)

PV-12A-E (AC100V 電源・接点出力付)

PV-12AC-E (AC100V 電源・AC プラグ式・バース取付型)



PV-12-E・PV-12A-E



PV-12AC-E

人や車を感じると自動的に警告・案内メッセージが流れる。手軽に録音・再生ができるホーンスピーカータイプ

屋外用人感スピーカーは人体・車輛から放出される遠赤外線(熱線)をキャッチするパッシブインフラレッド方式のセンサーと、録音・再生ができる音声合成装置を一体化した商品です。各種施設での案内放送をはじめ、危険地域・建設現場での警告報知用としてご利用いただけます。

本格的なセンサー付音声合成装置

センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。

最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。

録音・再生がとても手軽

録音時間は最大 16 秒まで OK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。

■用途例



●建設現場での警告用



●各種施設での案内用

システムアップに便利な外部出力

無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。(PV-12-E、PV-12A-E)

昼夜判別機能により幅広い用途に使用可能

音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。

親切設計

- 音量調整機能付。(0～最大100dBの範囲で調整可)
- 停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。
- 防雨構造。(IP33相当)
- バース取付型(PV-12AC-E)なら簡易に取付けができます。

