



EA864CB-204B

JAN		主要素材							
4967576440059		ポリカーボネート							
商品サイズ (mm)				パッケージサイズ (mm)			ケース容量	ケース入数	
幅	奥行	高さ	備考	幅	奥行	高さ			
213	171	157	ライト	202	152	167	37.5 L	6個	

基本仕様

光源色	昼光色／電球色	全光束 (最大)	800ml (防犯／常灯モード、明るさ強)
感知センサー	赤外線受動式	点灯時間	約5秒～5分 (設定可能)
点灯モード切替	防犯モード／常灯モード／帰宅モード	明るさ切替	強／弱 (強の約半分の明るさ)
使用電池	単三形充電式ニッケル水素電池×3本 (1本当たり1.2V-1800mAh)	センサー感知距離	約8m
センサー感知角度	約140° (距離2mでの感知)	使用環境温度	-10～40°C
設置場所	屋内／屋外 (防まつ形IP44)	ソーラーパネル種類	シリコン単結晶
ソーラーパネル出力	6V0.83W	ソーラーパネルサイズ (mm)	W130×D136×H78
ソーラーパネル質量 (g)	230		