

ウォールタイプ

商品特長

階段・廊下・クローゼットにおススメです。

商品仕様

乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ 昼白色 BSL40WN-WV2 ホワイト

- ✓ 人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
- ✓ 付属品/取り付けプレート（1個）、ねじ（2本）、釘（2本）

センサーが人の動きを検知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます（Hi/Lo）。



JAN			主要素材			
4967576431231			ポリカーボネート			
商品サイズ (mm)			パッケージサイズ (mm)			ケース容量
幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	
194	35	29.6	46	40	202	13.2 L

基本仕様

光源色	昼白色	光源	0.5W-LED×4個
全光束	ON：約40lm/AUTOHi：約40lm/AUTOLo：約12lm	感知センサー	赤外線受動式センサー
明暗センサー	フォトセンサー	点灯保持時間	ON：常時点灯/AUTO：約10秒（感知中は常時点灯）
点灯モード	OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi	使用電池	単3形アルカリ乾電池3本（別売）
電池寿命目安（1日10回/各10秒点灯の場合）	ON：約15時間/AUTOHi：約12ヵ月/AUTOLo：約24ヵ月	設置場所	屋内専用
保証期間	お買い上げ日より1年間	センサー感知距離	約2.5mまで
センサー感知角度	水平約100°/垂直約40°	取り付けプレートサイズ/重量	約W170×D39×H7mm/約26g

