

ELPA

光と音のセンサーライト

LEDセンサーライトがワイヤレスチャイムと連動可能に

LED Sensor Light

防雨センサーライト

エクステリアにマッチする薄型デザイン

省エネ 電気代 約1/20 ※100W/ハロゲン電球と比較

長寿命 球切れの心配なくメンテナンス不要

明るい

防犯

電源 AC100V



商品特長

【センサーが人や車の動きを検知して自動点灯】

- **点灯時間調整:** 好みに合わせて5秒～10分の間で点灯時間を自由に調整可能
- **点灯開始照度調整:** センサーが検知し点灯開始する周囲の照度を調整可能
- **防雨構造:** 雨に濡れても安心のIP44相当防雨構造
- 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

【簡単設置！ワイヤレスアラーム/チャイム】

- 対応するLEDセンサーライトに送信器を取付けると、センサー検知をチャイムでお知らせします
- 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単！用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能
- 電波の到達距離は見通し約50m。一般家庭や店舗・事務所における報知用に最適
- IDコード（識別信号）が25万通り以上なので混信の心配がありません
- 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします
- お好みで設定できる8種類の報知音
- 受信器は屋内専用です

センサー検知をチャイムやアラーム音でお知らせ!



※ワイヤレスチャイムは昼夜、周囲の明るさに関係なくセンサー検知があると動作します。

【便利な3種の取付方法:防雨タイプなので屋外への設置が可能です】

- ネジ止め: 玄関や庭の外壁など壁面への取付けに最適
- クランプ: カーポートや門柱など柱や柵への取付けに最適
- ステンレスバンド(別売): クランプでは取付けできない直径100mm以上の太い柱に取付可能(最大値260mmまで)



**ESL-401AC** 4W LED×1灯 センサーライト

EA864CB-24A

本体カラー	シャイングレー×ダークブラウン
検知方式	赤外線受動式
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	約4.5W(待機時 約0.5W)
使用周囲 温度範囲	-20℃～40℃
防水性能	IP44(防沫型)/直接雨のかかる屋外で使用可能
電源コード長	約3.0m
光源	白色 4W LED×1灯(全光束225ルーメン) ※LEDの交換はできません
外形寸法(約)	H178mm×W90mm×D65mm(最大値)
質量	約433g(電源コード含む)
付属品	取付ネジ 2本/コンクリート用スリーブ 2本/マスキングカバー 1個 クランプセット 1台/取扱説明書・保証書



ESL-402AC 4W LED×2灯 センサーライト

EA864CB-25A

本体カラー	シャイングレー×ダークブラウン
検知方式	赤外線受動式
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	約8.5W(待機時 約0.5W)
使用周囲 温度範囲	-20℃～40℃
防水性能	IP44(防沫型)/直接雨のかかる屋外で使用可能
電源コード長	約3.0m
光源	白色 4W LED×2灯(全光束450ルーメン) ※LEDの交換はできません
外形寸法(約)	H178mm×W125mm×D65mm(最大値)
質量	約486g(電源コード含む)
付属品	取付ネジ 2本/コンクリート用スリーブ 2本/マスキングカバー 1個 クランプセット 1台/取扱説明書・保証書



●センサーライト本体

本体カラー	シャイングレー×ダークブラウン
検知方式	赤外線受動式
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	約4.5W(待機時 約0.5W)
使用周囲温度範囲	-20℃～40℃
防水性能	IP44(防沫型)/直接雨のかかる屋外で使用可能
電源コード長	約3.0m
光源	白色 4W LED×1灯(全光束225ルーメン) ※LEDの交換はできません
外形寸法(約)	H178mm×W90mm×D65mm(最大値)
質量	約433g(電源コード含む)
付属品	取付ネジ 2本/コンクリート用スリーブ 2本/マスキングカバー 1個 クランプセット 1台/ワイヤレスチャイム送信器1台 ワイヤレスチャイム受信器1台/取扱説明書・保証書

●ワイヤレスチャイム

電源	【受信器】単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
電池寿命	約1年(1日10回使用) ※電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります
周波数	313.625MHz(特定小電力機器)
使用周囲温度範囲	0℃～40℃
音量	約70dB/50cm
IDコード	25万通り以上
電波到達距離	見通し約50m
外形寸法・質量	【受信器】(約)幅137×高さ81×奥行40(mm)/約124g 【送信器】(約)幅22×高さ58×奥行14(mm)/約7g