

EA864CB-25A

LEDセンサーライト



- ・雨のかかる屋外にも設置できる雨構造 (IP44相当)
- ・LEDで省エネなのに明るい!
- ・低赤外線・低UVで発熱が少なく虫が集まりにくい光
- ・好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能。

センサーライト仕様

※LEDの交換できません。

検知方式	赤外線受動式
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	約8.5W(待機時 約0.5W)
使用周囲温度範囲	-20°C~40°C
ライト可動範囲	下方向約45度、左右方向約60度
耐水性能	IP44/直接雨のかかる屋外で使用可能
電源コード長	約3.0m
サイズ	(W)125X(H)178X(D)65mm
重量	約486g
光源	白色4W LED×2灯(全光束450lm)

<付属品>

取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台

使用上の注意

- ・火災の原因となりますので、引火しやすい物や燃えやすい物の近くでは使用しないで下さい。
- ・改造したり、分解しないで下さい。また、指定以外のランプや取付部品を使用しないで下さい。火災、感電、落下によるケガの原因となります。
- ・本品は防雨構造ですが、水中や大量の水のかかる場所への設置はお避け下さい。
- ・電源は家庭用100V専用です。