

ELPA
ESL-KS100SL

ご使用前に
必ず初期充電を
行ってください。

ご購入後は必ず晴天の日に2日間以上
充電してから使用開始してください。
※充電は点灯モード切替スイッチをOFF
にしておこなってください。

ソーラー式 LEDセンサーウォールライト

取扱説明書・保証書在中

外箱は段ボールを
使用しています




仕様

電 源	ニッケル水素充電電池 3.6V 600mAh ※充電電池の交換はできません。	使用日数	センサーモード 約77日 ※1日10回点灯時 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。
点灯保持時間	約10分(固定)	※満充電時	
点灯開始照度	約10lx以下	外形寸法(約)	幅100×高さ92×奥行55(mm)(最大値)
保護等級	IPX4(防沫形)	質 量	約148g(充電電池含む)
光 道	白色LED ※LEDの交換はできません。	付 属 品	取付ネジ 2本(Φ4×24mm) コンクリート用スリブ 2本(Φ6×30mm)
全 光 束 (満充電時)	点灯時 約100lm		
使用周囲 温度範囲	－20℃～＋50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池 の性能が十分に発揮できない場合があります。		

センサーの検知範囲

【平面図】

検知範囲を上から見た図



約2m 気温:25℃

【側面図】

検知範囲を横から見た図

取付高さ約1.5m

約5m

検知範囲は目安です。気温、服装、移動速度、侵入方向、体温、設置場所などにより大きく変化します。

- 本品直下は検知できない場合があります。
- 検知範囲は、周囲の気温、明るさ、人の体温、服装、移動速度、設置する高さにより大きく変化します。特に夏場など人の体温と周囲の気温の差が少ない場合、冬場など人の肌の露出が少ない場合(防寒具など)は検知しにくくなります。
- 人以外で熱源となるもの(動物、空調機の風、暖房機の温風など)も検知します。特に強い熱源は検知範囲外でも検知することがあります。
- 人がいても動かない場合、移動速度が極端に遅い場合、または遅い場合は検知しないことがあります。
- センサーに対して直進方向の移動は検知しにくくなります。
- 以下のような場所に設置すると誤作動の原因となりますので設置場所を変更してください。
 - ・風などで揺れる植物やカーテン等の近く
 - ・エアコン等の送風を受ける所
 - ・光の反射を受ける所
 - ・ガラスや屋根しの所
 - ・強い振動を受ける所
 - ・取付高さが約1.5m以上の所
 - ・車の通る道路や人通りの多い所
 - ・電波の強い所

使用上のご注意

- 完全防水ではありませんので、水に浸したり、大量の水(ガラス製雨や台風の雨など)がかかる状態では使用しないでください。
- 引火しやすい物や燃えやすい物の近くでは使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- 点灯中のライトを直視しないでください。

廃棄時のお願い

- 本品にはニッケル水素充電電池を使用しています。ニッケル水素充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニッケル水素充電電池を取り出し、各自自治体の処理方法に従うか、リサイクル協力店にお持ちください。



ご注意

- 本品は人を検知しライトを点灯させる機能を持っていますが、侵入・盗難を確実に阻止する商品ではありません。発生した被害、損害につきましては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本品は特定修理での保証対象製品となり、出張修理などの対応はいたしかねます。また万一、当社の製造上の原因による品質不良、不具合が発生した場合は新しい商品と取り替えます。工事費用などの別途費用が発生いたしましても補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 詳しくは付属の取扱説明書をご確認ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田垣町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>
お客様 大阪 072(871)1166 受付時間 / 9:00~17:30
窓口 大阪 042(473)0159 ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

ダンボール



オーダーNO. **3286-7**



ELPA
ESL-KS100SL

ソーラー式
LEDセンサーウォールライト

WALL
LIGHT

家周りに馴染む
小型ステンレスボディ



明るさ
100 lm



ソーラー充電



防雨仕様
IPX4



センサー
モード



センサーモード
白色



照射方向
下タイプ

ELPA
ESL-KS100SL

ソーラー式 LEDセンサーウォールライト

WALL
LIGHT

家周りに馴染む
小型ステンレスボディ



明るさ
100 lm



ソーラー充電



防雨仕様
IPX4



センサー
モード



センサーモード
白色



照射方向
下タイプ

商品情報は
コチラ



玄関に



勝手口に



カーポートに



お庭に



点灯パターン

センサーモード

暗い時に人が近づくと点灯



約10秒後に自動消灯

取付方法

ネジ止め



結束バンド



取付ネジ付属

バンド別売