

# LEDセンサーライト KX-HA100S EA864CB-303

## 詳細 (スペック)



LEDセンサーライト	電源	単3形電池8本 (パナソニック 製 充電式エボルタハイ エンドモデル推奨) ※1
	電池寿命	約12ヶ月(推奨電池の充電式エボルタ ハイエンドモデル を 満充電にして使用したとき)※2 約11ヶ月(充電式エボルタ スタンダードモデルを 満充電にして使用したとき) ※2
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約175 × 95 × 120 mm (正面設置時、スタンド含む)
	質量	約420 g (乾電池除く)
	使用環境条件	温度： -10℃～50℃ 湿度：20%～90% (結露なきこ と)
	無線通信方式	DECT：1.9 GHz TDMA-WB
	使用可能距離	約100 m / 見通し距離
	センサー検知方式	人感 (熱) センサー (焦電型赤外線センサー)
	人感 (熱) センサー検知範囲	水平：約120° 垂直：約58° 検知距離：約5 m (使用 環境温度が20℃、センサー感度設定が標準のとき)