

EA864CB-6A

商品情報

今だけ！すぐ使える電池付き！

【乾電池式LEDセンサーライト ハンディタイプ ISL3HN】

人の動きを感知して自動的に点灯する人感センサー付の乾電池式LED屋内センサーライトハンディタイプです。

置く、持つ、掛けるの3Wayタイプで、いろいろなシーンで自由に使えます。

人が近づくとパッと明るく光るので、玄関・トイレ・ベッドサイド・クローゼット・階段・廊下などに最適です。

乾電池式で電源や配線が不要なので簡単に設置できます。

【アルカリ乾電池 単3形4本パック】

ガasket表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぐので長持ちします。

一般的なアルカリ電池より極小亜鉛の為、電解液との接触面積が多く、科学反応による電気発生面積が多くなり長持ちします。

商品仕様

【乾電池式LEDセンサーライト ハンディタイプ ISL3HN】

- カラー: **ブラック**・ホワイト
- 商品サイズ(cm):幅約6.8×奥行約3.4×高さ約10
- 重量(g):約70g
- 光源色:白色
- 全光束:約30lm
- 感知センサー:赤外線受動式センサー
- 明暗センサー:フォトセンサー
- 点灯保持時間
- 約10秒
(検知中は継続点灯)
- 点灯モード:切/入/自動

- 使用電池:単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 電池寿命目安(1日10回/各10秒点灯の場合):約10か月
- 設置場所:屋内専用
- センサー有効距離:約3m
- センサー有効角度:水平 約130度、垂直 約80度
- 材質:ABS樹脂、ポリカーボネート

【アルカリ乾電池 単3形4本パック LR61RB-4S】

- 商品サイズ(cm):幅約5.6×奥行約1.4×高さ約5(パック時)
- 電池1個のサイズ:直径約14.1(±0.4)×50(±0.5)mm
- 重量(約):94g(パック時)
- 電池1個の重量:24.5(±0.5)g
- 使用推奨期限:製造後5年
- 種類:単品、2個セット