

EA864CD-2

ダミーカメラ VHC-D820L

赤外線照明内蔵型デイナイトカメラVHC-IR820と同形状の赤外線照明を搭載したダミーカメラ



特長

- DC12Vを供給すると、照度センサーにより赤外線照明が自動で点灯します。
- 赤外線照明を搭載していますので、デイナイトカメラの補助照明としても使用できます。
- 防水構造で屋外にそのまま設置できます。(IEC規格:IP66準拠)

仕様

品名	屋外用ダミーカメラ
品番	VHC-D820L
赤外線照明	自動点灯(DC12V入力時)
電源電圧	DC12V(DC10.5~15V) 極性あり
消費電流	330mA (DC12V入力時)
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃ (結露なきこと)
防塵・防水性	IEC規格 IP66準拠
設置場所	屋外/屋内
取付方法	天井設置/壁面設置 対応
カメラ取付台	ケーブル保護対応、3軸可動対応
外形寸法	W101×H110×D344mm
質量(重量)	約1300g
外観	外観色:シルバー 材質:アルミダイカスト
付属品	取扱説明書1枚、電源接続コード 1本、六角レンチ(4mm)1本、カメラ固定ネジ 3本、樹脂アンカー3本、自己融着テープ1本