

# モニター付きドアカメラ VS-HC400 **NEW**



## 詳細(スペック)

ワイヤレスドアカメラ	品番	VS-DC400-W
	電源	単3電池4本(パナソニック製エネルギーハイエンドモデル推奨)
	外形寸法	カメラユニット:幅103mm×高さ38mm×奥行44mm 無線ユニット:幅78mm×高さ140mm×奥行27mm
	質量	約240g
	使用環境条件	カメラユニット:温度…0℃~40℃、湿度…20%~90%(結露なきこと) 無線ユニット:温度…-10℃~50℃、湿度…20%~80%(結露なきこと)
	取付方法	ドア挟み込み
	外観材質	ABS樹脂
	撮像素子	CMOS100万画素
	最低被写体照度	3ルクス
	カメラ画角	(標準)左右:約100°、上下:約53° (ズーム)左右:約50°、上下:約35°
	防水性	カメラユニットのみ IPX3(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)相当
モニター機	品番	VS-HM400-W
	電源	専用ニッケル水素電池 品番:KX-FAN57
	外形寸法	高さ:123mm×幅:80mm×奥行:24.5mm
	質量	約150g(電池パック含む)
	使用環境条件	周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露なきこと)
	画面表示	2.7型カラー液晶ディスプレイ
	外観材質	ABS樹脂
	無線通信方式	1.9GHz TDMA-WB
充電台	電源	ACアダプター
	消費電力	待機時:約0.1W、充電時:約2.5W
	外形寸法	高さ:66.2mm 幅:95mm 奥行:64.2mm
	質量	約70g
	使用環境条件	周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:20%~80%

## 付属品

<ドアカメラ用>補助用両面テープ×1, スペーサー×2, 六角レンチ×1, <モニター機用>壁掛け用ネジ×2, 充電台×1, ACアダプター×1, 電池パック×1