

EA864CD-817A

トローフィーカム XLT30MP ノーグロウ DC

3000万画素

カラーモニター搭載

0.2秒トリガースピード

不可視ノーグロウLED

- 撮影画素数(最大値):約3000万画素
- イメージコア:デュアル
- 撮影画像/形式:静止画(JPG形式) / 動画(MP4形式:5~60秒設定)
- パネル設定:年月日、時刻
- フラッシュ:ノーグロウLEDフラッシュ
- トリガースピード:0.2秒
- 連写機能:1・2・3・4・5枚選択
- ナイトビジョン機能:○
- カラー液晶モニター:○(カラーLCD内蔵)
- 内蔵LCDでの撮影画像確認:○
- 音声記録機能:○(動画撮影時のみ)
- センサー有効距離:約24m
- 撮影範囲角度:前方38°(撮影画像の幅)
- センサー感度調整:低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)
- インターバルモード設定:0.6秒~60分間
- 赤外線フィルタースイッチ:自動
- SDメモリーカード:最大32GBカード使用可能
- ネジ穴/インターフェイス:三脚取付穴 / 音声出力可能
- 電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)
- 特殊機能:フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)
- 寸法 ※突起箇所含む:148×103×75mm
- 重量 ※電池含む:440g

