

AHD屋外用小型暗視カメラ

NS-AH822IRC

AHD2.0

Full HD
1080P

210万画素

最低照度 0Lux
(暗視)

IR照射距離 20m

拡散型IR

D-WDR

逆光補正

電子感度
アップ $\times 30$

DNR

UTC

防水(IP66)



仕様

撮像素子	1/2.7 インチ 2.1 Mega Pixels aptina CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力/1080P(25/30)、CVBS 出力)1.0vp-p/75Ω、BNC *AHD/CVBS 出力切り替えは UTC にて設定します
有効画素数	1928(H)×1088(V) 210万画素
最低照度	0Lux(IR:ON)
レンズ	f3.6mm/F1.8 水平画角 80° / 垂直画角 59°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、 赤外線照射距離:20m/ 照射角80°/IR カットフィルター
電子感度アップ	自動(最大 $\times 2 \sim \times 30$ 選定可)/OFF 選択
D-WDR	自動/ON/OFF 選択
UTC 制御	可
電源	DC12V \pm 10%
消費電流	通常 100mA/IR時395mA (MAX400mA)
使用条件	-30℃ \sim +40℃/80% RH 以下
外形寸法 / 重量	82(W)×84(H)×209(D)mm/462g(ブラケット部含む)
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)

外形寸法 (mm)

