

取扱説明書 NS-AH5M512VIC
500万画素AHDスタンダードドーム型暗視カメラ


屋内専用



1. 製品構成

- ・カメラ本体
- ・説明書（本書）
- ・電源アダプター DC12V/1A
- ・取付用ネジ / アンカー
- ・カバー外し

2. 各部名称と機能



① レンズ

② 赤外線基板 (LED キャップ) 夜間に赤外線を照射します。

③ 画角調整部

必ず映像を見ながら調整してください。

ズーム調整：ズームを調整します。

フォーカス調整：レンズのピントを調整します。

④ 電源端子 電源アダプターを接続します。


⑤ 映像端子 信号を出力します。

⑥ 切換スイッチ AHD 信号とアナログ信号を切換えます。

※アナログ信号でご使用の場合は、CVBS に切換えてください。


※2MP(1080P30) で出荷しております。

5MP に変更する場合は、P7_メニュー⑤ビデオ設定_解像度を「5MP20」に変更してください。




<三軸に動かす場合は、ドームカバーを開けます。>

※無理に動かすとケーブルが断線します。ご注意ください。



㊦ レンズ部分が、水平から上に90度動きます。


※ケーブルにご注意ください。



㊧ レンズ部分が、180度回転します。

(IRの部分を上げると回しやすいです。)

※ケーブルにご注意ください。



㊨ 基盤部分が、右180度、左180度回転します。

※ケーブルにご注意ください。

フォーカス & ズーム調整をする前に

LED キャップ



①フォーカス & ズームの調整が難しい状態にある場合、LED キャップを外します。

②LED のキャップを外すため、LED に触れないように矢印の部分（両端）を内側に押し、両端にある爪を外します。
(怪我をしないよう注意しながら、ゼムクリップ等で両端を押しながら、ゆっくり持ち上げると外しやすいです。)

LED キャップ



LED キャップ



③ケーブルが外れないように、ゆっくり LED キャップを持ち上げます。


④これでフォーカス & ズーム調整ができるようになりました。

⑤調整が終わったら、同様 LED に触れないように LED キャップを閉じます。

LED キャップ




< 接続例 >




< 設定画面 >

= 画面操作 =

リモコンの [P/T] もしくは、マウスで  をクリックして PTZ コントローラーを表示します。

ENTER(中ボタン)	↓決定・次頁切換
▲(上ボタン)	カーソルが上に移動
▼(下ボタン)	カーソルが下に移動
◀(左ボタン)	カーソルが左へ移動 / 数値・選択変更
▶(右ボタン)	カーソルが右へ移動 / 数値・選択変更

※カーソル：帯状(青色)



= メニュー =

メニュー画面の構成は以下の通りです。設定を行う画面を選択し、設定項目を変更します。

電源を切った場合、保存していない設定は、設定前に戻ります。

操作が無い場合メニューは約 20 秒で閉じます。

日本語メニュー

メインメニュー		
①	露出	↓
②	ホワイトバランス	↓
③	デイナイト	↓
④	イメージ設定	↓
⑤	ビデオ設定	↓
⑥	言語	◁日本語▷
⑦	WDR	◁オフ▷
⑧	機能	
⑨	リセット	
⑩	保存 終了	
⑪	終了	

英語メニュー

MAIN		
	AE	↓
	AWB	↓
	DAY&NIGHT	↓
	IMAGE ENHANCE	↓
	VIDEO SETTING	↓
	LANGUAGE	◁ENGLISH▷
	WDR	◁OFF▷
	FUNC	
	RESET	
	SAVE&EXIT	
	EXIT	

- ① 露出 (AE) ----- 光量調整をします。
- ② ホワイトバランス (AWB) ----- 白色調整をします。
- ③ デイナイト (DAY&NIGHT) ----- 昼夜の切り替えについて設定します。
- ④ イメージ設定 (IMAGE ENHANCE) ----- 映像の色味等の調整を行います。
- ⑤ ビデオ設定 (VIDEO SETTING) ----- 映像信号の選択と解像度の設定をします。
- ⑥ 言語 (LANGUAGE) ----- 言語の選択をします。
- ⑦ WDR(WDR)----- WDR のオン・オフを設定します。
- ⑧ 機能 (FUNC) ----- プライバシーマスクや動体検知の設定をします。
- ⑨ リセット (RESET) ----- 全ての設定をリセットします。
- ⑩ 保存 終了 (SAVE&EXIT) ----- 保存してメニュー画面を閉じます。
- ⑪ 終了 (EXIT) ----- メニュー設定を終了します。

※() 内は英語のメニューです。

「戻る (RETURN) ↓」(前の設定画面に戻る) / 「保存 終了 (SAVE&EXIT)」(保存して終了) / 「終了 (EXIT)」(画面を閉じる)

① 露出 (AE)

露光	
明るさ	<35>
露出モード	<自動>
シャッタースピード	<自動>
戻る	↓

「(暗)0～100(明)」
「自動 / 逆光補正」

- 明るさ (BRIGHTNESS) : 画面を見ながら調整してください。
- 露出モード (EXPOSURE MODE)
 - ・ 自動 (GLOBAL) : 自動で設定します。
 - ・ 逆光補正 (BLC) : 「(暗)0～7(明)」より設定します。
- シャッタースピード (SHUTTER) : 自動 / マニュアル

- シャッタースピード : マニュアル
 - ・ シャッター (SHUTTER) :
1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000,
1/5000, 1/10000
 - ・ ゲイン (GAIN) :
1X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X, 128X

② ホワイトバランス (AWB)

ホワイトバランス	
モード	<PRO>
赤色ゲイン	<44>
青色ゲイン	<50>
戻る	↓

「PRO / 色調の世界」
「0～100」
「0～100」

- モード (MODE)
 - ・ PRO (PRO) : 白色の色味を調整します。
 - ・ 色調の世界 (GRAY WORLD) : 白色の色味を調整します。
- 赤色ゲイン (RGAIN) : 色味を「0～100」より調整します。
- 青色ゲイン (BGAIN) : 色味を「0～100」より調整します。

③ デイナイト (DAY&NIGHT)

デイナイト	
モード	<外部>
戻る	↓

「外部 / 白黒 / カラー / 自動」

- モード (MODE)
 - ・ 外部 (EXT) : 外部の CDS センサーにより明るさを調整します。
 - ・ 白黒 (MONO) : 常に白黒で稼働します。
 - ・ カラー (COLOR) : 常にカラーで稼働します。このままでご使用ください。
 - ・ 自動 (AUTO) : 自動で調整します。

④ イメージ設定 (IMAGE ENHANCE)

イメージ設定	
コントラスト	<自動>
シャープネス	<自動>
カラーゲイン	<自動>
3D ノイズリダクション	<自動>
2D ノイズリダクション	<自動>
ミラー (MIRROR)	オフ
戻る	

「自動 / マニュアル (0～20)」
「自動 / マニュアル (0～20)」
「自動 / マニュアル (0～20)」
「自動 / マニュアル (0～20)」
「自動 / マニュアル (0～20)」
「オフ / オン」

自動 (AUTO) をマニュアル (MANUAL) に変更すると各設定が可能になります。

- コントラスト (CONTRAST) : 画面を見ながら「(淡)0～20(濃)」より設定します。
- シャープネス (SHARPNESS) : 画面を見ながら「(弱)0～20(強)」より設定します。
- カラーゲイン (SATURATE) : 画面を見ながら「(淡)0～20(濃)」より設定します。
- 3D ノイズリダクション (3DNR) : 画面を見ながらデジタルノイズ (映像内のざらつき) を「0～20」より補正します。
- 2D ノイズリダクション (2DNR) : 画面を見ながらデジタルノイズ (映像内のざらつき) を「0～20」より補正します。
- ミラー (MIRROR) : オンにすると画像を 180 度反転します。

「戻る (RETURN) ↓」(前の設定画面に戻る) / 「保存 終了 (SAVE&EXIT)」(保存して終了) / 「終了 (EXIT)」(画面を閉じる)

⑤ ビデオ設定 (VIDEO SETTING)

ビデオ設定	
信号方式	◀AHD▶
解像度	◀1080P30▶
保存・再起動 ※	
戻る	↓

「AHD/CVI/CVBS/TVI」
「1080P25/1080P30/4MP15/4MP25/4MP30/5MP12.5/5MP20」
保存が必要な場合は「ENTER」で決定します。

※操作すると表示されます。変更する場合は必ず選択して保存してください。

- 信号方式 (HD) :
 - ・ AHD のままご使用ください。
- 解像度 (STANDARD) : 初期値は 1080P30 になっています。お使いのレコーダーに合わせて変更してください。
- 保存・再起動 (APPLY&REBOOT) ※

⑥ 言語 (LANGUAGE)

言語	◀日本語▶
----	-------

- 言語 :
 - ・ 日本語 ・ 한국어(韓国語) ・ ENGLISH ・ 中文(中国語) ・ 繁体(中国語) ・ PYCCKHŨ(ロシア語) ・ ESPAÑOL(スペイン語)
 - ・ FRANCAIS(フランス語) ・ POLSKI(ポーランド語) ・ ITALIANO(イタリア語) ・ PORTUGUÊS(ポルトガル語)

※万一言語が変わってしまった場合は、最初のメニュー画面(メインメニュー)の上から6番目に移動し、PTZコントローラーの[▶]もしくは[◀]で「日本語」を探してください。

⑦ WDR(WDR)

WDR	◀オフ▶
-----	------

- WDR :
 - ・ オフ (OFF)
 - ・ オン (ON)

⑧ 機能 (FUNC)

機能	
プライバシー	↓
モーション	↓

- プライバシー (PRIVACY) / モーション (MOTION) : 映像にマスクや動き検知を設定をします。
 - ・ モード : オン / オフ
 - ・ エリア 1 ~ 4 : オン / オフ
 - ・ カラー : レッド / ブラック / ブルー / グリーン
 - ・ 透過 : オン / オフ

⑨ リセット (RESET)

ENTER を押すとリセットされ工場出荷時に戻ります。

言語など一部戻らない設定もあります。

⑩ 保存 終了 (SAVE&EXIT)

設定を保存して終了します。

⑪ 終了 (EXIT)

設定を保存しないで終了します。

※そのまま終了しても設定はリセットされませんが、電源が切れたりした場合は、前回保存された状態に戻ります。
必要な設定は、その都度保存してください。

「戻る (RETURN) ↓」(前の設定画面に戻る) / 「保存 終了 (SAVE&EXIT)」(保存して終了) / 「終了 (EXIT)」(画面を閉じる)