


<玄関子機>



- 付属品
- 取扱説明書.....1部
 - 室内機ボタンラベルシート...1枚
 - 壁掛スタンド(親機用).....1個
 - ACアダプター(コード長1.8m).....1個
 - 子ネジ(M4*18).....2個
 - 室内機(親)壁取付用ネジ...2個
 - 玄関子機壁取付用ネジ...2個
 - アンカー.....2個

玄関子機				
No.	部品名	員数	材料	処理
1	ケース(上)	1	合成樹脂	-
2	ケース(下)	1	合成樹脂	-
3	電池カバー	1	合成樹脂	-
4	取付台	1	合成樹脂	-
5	呼び出しランプ	1	合成樹脂(半透明)	-
6	化粧パネル	1	合成樹脂	塗装
7	呼び出しボタン	3	合成樹脂	塗装
8	取付台固定ネジ	1	銅合金	亜鉛メッキ

室内機(親)				
No.	部品名	員数	材料	処理
1	ケース(前)	1	合成樹脂	-
2	ケース(後)	1	合成樹脂	-
3	スピーカーカバー	1	合成樹脂	-
4	着信ランプ	1	合成樹脂(半透明)	-
5	電源ランプ	1	合成樹脂(半透明)	-
6	音量/設定ボタン	1	合成樹脂	-
7	室内機ボタン	3	合成樹脂(ランプ部:半透明)	-
8	通話/終了ボタン	1	合成樹脂(ランプ部:半透明)	-
9	壁掛スタンド(付属品)	1	合成樹脂	-
10	ゴム足	2	ラバー	-

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	ワイヤレスインターホン玄関子機セット DWA20BD 外観図
			尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW. No. 4-71343

規格表

【電気性能規格】

項目	規格	
品名	室内機(親)	玄関子機
型番	-	DWA20D
標準規格	ARIB STD-T101 準拠	
周波数(MHz)	1895.616~1902.528 (1.728MHz step)	
通信方式	時分割複信方式(時分割多重方式)	
通信可能距離(m)	約 100 (見通し) *1	
増設子機の登録台数	室内機(親)に対して最大 5 台(室内機(子)3 台 + 玄関子機 2 台)登録可	
電源	専用 AC アダプター 入力 : AC100V(50/60Hz) 出力 : DC6V/0.5A	単三アルカリ乾電池 2 本
消費電力(W)	0.66(通話時・無音)/0.53(待機)	-
消費電流	-	77mA(通話時・無音)/20μA(待機)
連続通話時間	-	3 分間
電池寿命	-	約 1 年 *2
防水性能【保護等級】	-	IPX3(防雨型)
使用温度範囲(℃)	-10 ~ +40	-10 ~ +50
寸法(高さ x 幅 x 奥行き mm)	120 x 60 x 24.4	131 x 98 x 33
質量(g)	約 90 (壁掛スタンドを除く)	約 230 (電池除く)
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・専用 AC アダプター x 1 個 (コード長約 1.8m /型番 : EP-DG32) ・壁掛けスタンド x 1 個 ・壁取付用ネジ(M4 X 16mm) x 2 本 ・室内機ボタンラベルシート x 1 枚 	<ul style="list-style-type: none"> ・取付台 x 1 個(本体に装着済み) ・小ネジ(M4 X 18mm) x 2 本 ・壁取付用ネジ(M4 X 25mm) x 2 本 ・アンカー x 2 本
	取扱説明書	

*1 親-子間の距離が 100m 以内であっても、設置する環境により通信可能距離が短くなる場合があります。

*2 10 秒間の通話を 1 日 5 回行った場合の計算値。

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	インターホン玄関子機セット
				尺度 SCALE	DWA20BD 規格表
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 1 2 4 - 1

【動作仕様】

機能	室内機(親)	玄関子機
キーロック	なし	なし
充電中キー操作		
電池切れ検出	あり (玄関子機の電池切れをランプで表示)	あり (室内機(親)のランプで表示)
圏外検出	あり (玄関子機の圏外検出をランプで表示)	あり (室内機(親)のランプで表示)
玄関子機の着信拒否	なし	
不在着信表示	あり (初期設定：オフ)	なし
着信音量設定	最大/大/中/小/最小/ミュート (初期設定：中)	最大/大/中/小/最小 (初期設定：中)
着信音設定	3種類 (初期設定：着信音 1)	固定 玄関子機 1：呼出音 1 玄関子機 2：呼出音 2
受話音量設定	大/中/小/最小 (初期設定：中)	大/中/小/最小 (初期設定：中)
個別呼び出し	あり	なし
一斉呼び出し	あり	あり
個別呼びかけ	あり	なし
一斉アナウンス	あり	なし
緊急呼び出し	なし	なし
サイレントモード	あり (初期設定：オフ)	なし

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	インターホン玄関子機セット
				尺度 SCALE	DWA20BD 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 4 3 1 2 4 - 2