

EA864CE-46

人感センサーアラーム(防雨型)

○特 長

- ・設置した人感送信機のエリアに入ると、ワイヤレス電波を発信し、100m先の受信機に知らせます。
(チャイム音鳴動と表示灯の点灯で知らせ、鳴動と表示は[3秒モード]と[保持モード]を選択できます。)
- ・防雨構造で、屋外に設置できます。
- ・検知エリアは4エリア、ワイド・ロング・カーテン・スポットから選択できます。
- ・配線工事の要らない無線式です。
- ・電波登録済で、すぐに使用できます。

○仕 様

	送信機	受信機
電源	リチウム電池 U9VL (付属)	AC100V または、DC10V~16V
電池寿命	約 2年 (1日あたり100回送信したとして)	—
消費電力・電流	—	5W または、280mA以下
使用周波数帯	426MHz (10W以下)	
設置場所	屋内・屋外用 (防雨構造)	屋内用
電波到達距離	約100m (見通し距離)	
検知エリア	ワイド・ロング・カーテン・スポット (選択式)	—
警報音	—	4 種 : ピンポーン、ピピッピピッ、プルプル、ポロロン
鳴動時間	—	6秒
音量	—	0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変
使用可能温度範囲	-10°C~+50°C	-10°C~+40°C
サイズ	77×70×171(H)mm	120×47×200(H)mm (アンテナ部分除く)
重量	約212g(電池除く)	約700g