

特定小電力 WIRELESS CALL SYSTEM

# ワイヤレスコールシステム

## 呼び出しテーブルが 一目で分かる!



配線  
工事不要  
カンタン  
設置

ワイヤレスコール [共通仕様] ●通信方式:特定小電力(426MHz帯) ●通信可能距離:見通し約100m  
●使用環境:屋内(非防水) ●使用温度範囲:0~40℃



### EWJ-T01

No.1785-2

●H100×W460×D280  
●1440g ●1/5



- 表示方式:デジタルセグメント表示  
表示サイズ大:1.5インチ×2桁  
表示サイズ小:1.0インチ×2桁×4組
- 表示パターン:点灯/点滅
- LED表示:送信器電池交換表示/受信時点灯/最左セグメント表示時点滅  
6台以上受信表示:受信数が6~10台の時点灯
- 登録可能数:送信器60台/消去器1台/中継器2台
- チャイム音:4種類
- 音量(最大):70dB以上/1m(A特性)
- 音量調節:4段階(大:約70dB/中:約65dB/小:約60dB/切:無音)
- 使用電源:AC100V(付属の電源アダプター使用)
- 消費電力:表示時:1.3W以下 待機時:0.5W以下
- 外形寸法(約):90(H)×400(W)×70(D)mm(突起物含まず)  
(アンテナ部 約217mm:可倒式)
- 質量:約650g(電源アダプター含まず)

- 付属品:電源アダプター(コード長:約3m)  
シール:送信器用番号シール 1~60  
消去器用シール 2枚  
白紙 4枚
- 操作キー:設定:送信器、中継器の登録  
音量:音量切替/音色切替/登録モード時の番号変更

1台の受信器に対して60台までの  
送信器を登録して使用できます。

1台の受信器に対して中継器は2台まで  
増設することができます。



### EWC-T02

No.1785-3

●H90×W270×D200  
●690g ●1/10



- チャイム音:4種類
- 音量(最大):70dB以上/1m
- 音量調節:4段階(大:約70dB/中:約65dB  
小:約60dB/切:無音)
- 操作キー:設定:中継器の登録/初期化  
音量:音量切替/音色切替
- 使用電源:AC100V(付属の電源アダプター使用)
- 消費電力:送信時:0.7W以下  
待機時:0.5W以下
- 外形寸法(約):90(H)×140(W)×60(D)mm  
(アンテナ突起物含まず)  
(アンテナ部 約217mm 可倒式)
- 質量:約218g(電源アダプター含まず)
- 付属品:電源アダプター(コード長:約3m)



### EWS-T03

No.1785-4

●H58×W85×D55  
●95g ●10/50



- ベアリングID:約26万通り
- 使用電源:DC3V  
(単四形アルカリ乾電池2本使用 ※別売)
- 電池寿命:約1年(1日10回使用時)
- 外形寸法(約):35(H)×50(W)×80(D)mm  
(突起物含まず)
- 質量:約49g