

# おはなしカメラ KX-HC500 EA864CP-14

## 詳細 (スペック)



おはなしカメラ	電源	ACアダプター (品番: PNLV248JP) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC6.5 V) (1 A)
	消費電力	待機時: 約1.1 W 動作時: 約2.1 W
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約111×95×86mm (突起部除く)
	質量	約220 g
	使用環境条件	温度: 0℃~40℃ 湿度: 20%~80% (結露なきこと)
	無線通信方式	DECT: 1.9 GHz TDMA-WB
	使用可能距離	約100 m/見通し距離
	撮像素子	CMOS 30万画素
	出力映像	VGA/QVGA
	最低被写体照度	0ルクス <sup>※1</sup>
	焦点距離	固定 (0.5 m~∞)
	撮影範囲 (カメラ画角)	水平: 約70° 垂直: 約50°
	動作検知範囲	水平: 約70° 垂直: 約50°
	チルト角度	垂直: 約+30°(上側)~約-10°(下側) <sup>※</sup> 角度設定は無段階
コード長さ	電源コード: 約1.8 m	

※1 周囲が暗いときは本機に内蔵の赤外線LEDが点灯して、映像を白黒で表示します。