

# センサーカメラ(LEDライト付屋外タイプ) VL-CD265 EA864CP-21



## 詳細 (スペック)

センサーカメラ	電源電圧	専用送電装置 (コード長: 1.5m) 入力: AC100V、50/60Hz 出力: DC12V
	消費電力	待機時: 約6.8W 動作時: 約7.0W
	使用環境条件	周囲温度: -20~50℃ 湿度: 20~90%
	外形寸法	約幅80×高さ80×奥行88mm(本体のみ、ドーム部を含む)
	質量	約365g(本体のみ)
	映像範囲	水平57°、垂直34°
	画素数	1/4型CMOSセンサー(約100万画素)
	レンズ焦点	固定(フォーカス範囲0.4m~∞)
	対応照度	カラー-0.9ルクス
	出力画像	H.264、JPEG圧縮コマ送り画像

## 付属品

送電装置※1, カメラスタンド

※1 送電装置とは、LANケーブルを通じてセンサーカメラに電源を供給する装置です。