

センサーカメラ(屋内タイプ) VL-CD215 EA864CP-22



詳細 (スペック)

センサーカメラ	電源電圧	ACアダプター 入力：AC100V、50/60Hz 出力：DC9V
	消費電力	待機時：約1.9W 動作時：約3.7W
	使用環境条件	周囲温度：0～40℃ 湿度：20～90%
	外形寸法	約幅74×高さ74×奥行91mm(本体のみ、ドーム部を含む)
	質量	約220g(本体のみ)
	映像範囲	水平57°、垂直34°
	画素数	1/4型CMOSセンサー(約100万画素)
	レンズ焦点	固定(フォーカス範囲0.4m～∞)
	対応照度	カラー0.9ルクス
	出力画像	H.264、JPEG圧縮コマ送り画像

付属品

ACアダプター