

# おはなしカメラキット KX-HC500K EA864CP-4



## 詳細 (スペック)

ホームユニット	品番	KX-HJB1000
	電源	ACアダプター (品番 : PNLV248JP) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC6.5 V) (1 A)
	消費電力	待機時 : 約2.3 W 動作時 : 約2.6 W
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約42×130×130mm
	質量	約220 g
	使用環境条件	温度 : 0℃~40℃ 湿度 : 20%~80%
	無線通信方式	DECT : 1.9 GHz TDMA-WB 無線LAN : Wi-Fi
	使用可能距離	約100 m/見通し距離
	無線LAN	規格 : IEEE802.11 b/g/n準拠 伝送方式 : OFDM方式、DSSS方式 周波数範囲/チャンネル : 2.4 GHz~2.5 GHz/1~13 ch データ転送速度 : IEEE802.11 b/g/n : 最大11 Mbps/最大54 Mbps/最大72 Mbps アクセス方式 : インフラストラクチャーモード セキュリティ : WPA/WPA2 (暗号化方式 : TKIP/AES、認証方式 : PSK) WEP (64 bit/128 bit)
	対応SDカードの種類	microSDカード : 64 MB~2 GB microSDHCカード : 4 GB~32 GB
	対応SDカードフォーマット	microSDカード : FAT16、microSDHCカード : FAT32
	対応SDカード記録方式	動画情報 : MPEG4 (動画部分 : H.264、音声部分 : AAC)
	最大記録容量 (ファイル数)	動画情報 : 約65,000件 (全体ファイル容量がSD容量を超えない場合)
	コード長さ	ACアダプターコード : 約1.8 m
おはなしカメラ	品番	KX-HC500
	電源	ACアダプター (品番 : PNLV248JP) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC6.5 V) (1 A)
	消費電力	待機時 : 約1.1 W 動作時 : 約2.1 W
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約111×95×86mm (突起部除く)
	質量	約220 g
	使用環境条件	温度 : 0℃~40℃ 湿度 : 20%~80% (結露なきこと)
	無線通信方式	DECT : 1.9 GHz TDMA-WB
	使用可能距離	約100 m/見通し距離
	撮像素子	CMOS 30万画素
	出力映像	VGA/QVGA
	最低被写体照度	0ルクス※1
	焦点距離	固定 (0.5 m~∞)
	撮影範囲 (カメラ画角)	水平 : 約70° 垂直 : 約50°
	動作検知範囲	水平 : 約70° 垂直 : 約50°

チルト角度	垂直：約+30°(上側)～ 約-10°(下側)※角度設定は無段階
コード長さ	電源コード：約1.8 m

---

※1 周囲が暗いときは本機に内蔵の赤外線LEDが点灯して、映像を白黒で表示します。