ポリクリックシリーズ
乾式ドライモンドコアドリル

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管への穴あけが可能に。

▲SDS-max回転モード
シャンク使用

特　長

- 乾式で鉄筋コンクリートの穴あけができます。
- 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。
- カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。

用　途

- エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。
- 鉄筋(D13: 4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。
- ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。
- 瓦の穿孔に。
  瓦の種類によって著しく性能が落ちる場合があります
  硬い瓦にはウェットモンドコアドリル、又はエスロックタイルホールソーをご使用下さい

仕　様

• 刃先径:	ø25~220mm	
• 有効長:	標準タイプ	150mm (カッター長180mm)
	ロングタイプ	220mm (カッター長250mm)
• チャックサイズ:	Sシャンク:	10mm (ø25~45mm)
	Lシャンク:	13mm (ø50~220mm)
		10mm (ø50~80mm) ……オプションでご用意しております
• 適合電動機:	電気ドリル(回転専用でお使いください)	



ドレッシング(目立て)について

穴あけ中、急に切れ味が落ちたと感じた場合、又は刃先が変色する等、刃先に異常が生じた場合は、別売のダイヤドレッシングプレートに数回穴あけを行うか、通常の穴あけ手順(乾式で良い)で軽量ブロックやGC砥石に穴あけし、目立てを行ってください。ドレッシングを行う事により切れ味が戻ります。ドレッシング(目立て)には、当社ドレッシングプレートの使用をお薦めします。

▲正常な切れ刃面

▲目詰まり、
焼けの切れ刃面

▲ 目立て前

▲ 目立て後

ご使用上の注意

- ブロックへの使用は、チップの摩耗が速い場合がありますので、「ブロック用ドライモンドコアドリル又はPCハイパーダイヤコアドリル」をお使いください。
  (EA865CG-25～-160、EA865CH-25～-160、EA865CJ-25～-160)
  (EA865CD-29～-160、EA865CE-29～-160、EA865CF-29～-160)
- 養生後間もないコンクリートは、チップの摩耗が速い場合がありますのでご注意ください。
- 振動で使用された場合、チップ欠け・折れの原因になりますので必ず回転専用でお使いください。
- 本製品は必ず乾式でご使用ください。湿式でのご使用は寿命が短くなります。
- ダイヤのドリル適正回転速度、推奨電気ドリルはこちらを参照ください。