

# 乾式ダイヤモンドコアドリル

## EA865CG-25~160、CH-25~160、CJ-25~160

回転専用

ポリクリック

- ◆エアコン、水道、ガス、電気等の配管工事に
- ◆超硬チップ付きセンターピンにより位置決めが確実。
- ◆カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。



◆ブロック塀(鉄筋φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに・・・

— 線は取扱い中止商品です

ストレートシャンクセット					
品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	カッター長 (mm)	全長 (mm)	シャンク (mm)
<del>EA865CG-25</del>	<del>25</del>	150	180	295.7	ストレート φ10
<del>EA865CG-29</del>	<del>29</del>				
<del>EA865CG-32</del>	<del>32</del>				
<del>EA865CG-35</del>	<del>35</del>				
<del>EA865CG-38</del>	<del>38</del>				
<del>EA865CG-45</del>	<del>45</del>				
<del>EA865CG-50</del>	<del>50</del>				
<del>EA865CG-55</del>	<del>55</del>				
<del>EA865CG-60</del>	<del>60</del>				
<del>EA865CG-65</del>	<del>65</del>				
<del>EA865CG-70</del>	<del>70</del>				
<del>EA865CG-75</del>	<del>75</del>				
<del>EA865CG-80</del>	<del>80</del>				
<del>EA865CG-90</del>	<del>90</del>				
<del>EA865CG-100</del>	<del>100</del>				
<del>EA865CG-105</del>	<del>105</del>				
<del>EA865CG-110</del>	<del>110</del>				
<del>EA865CG-120</del>	<del>120</del>				
<del>EA865CG-130</del>	<del>130</del>				
<del>EA865CG-150</del>	<del>150</del>				
<del>EA865CG-160</del>	<del>160</del>				
				298.2	ストレート φ13

SDSシャンク					
品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	カッター長 (mm)	全長 (mm)	シャンク
<del>EA865CH-25</del>	<del>25</del>	150	180	308.7	SDS シャンク (S)
<del>EA865CH-29</del>	<del>29</del>				
<del>EA865CH-32</del>	<del>32</del>				
<del>EA865CH-35</del>	<del>35</del>				
<del>EA865CH-38</del>	<del>38</del>				
<del>EA865CH-45</del>	<del>45</del>				
<del>EA865CH-50</del>	<del>50</del>				
<del>EA865CH-55</del>	<del>55</del>				
<del>EA865CH-60</del>	<del>60</del>				
<del>EA865CH-65</del>	<del>65</del>				
<del>EA865CH-70</del>	<del>70</del>				
<del>EA865CH-75</del>	<del>75</del>				
<del>EA865CH-80</del>	<del>80</del>				
<del>EA865CH-90</del>	<del>90</del>				
<del>EA865CH-100</del>	<del>100</del>				
<del>EA865CH-105</del>	<del>105</del>				
<del>EA865CH-110</del>	<del>110</del>				
<del>EA865CH-120</del>	<del>120</del>				
<del>EA865CH-130</del>	<del>130</del>				
<del>EA865CH-150</del>	<del>150</del>				
<del>EA865CH-160</del>	<del>160</del>				
				311.2	SDS シャンク (L)

替刃のみ (EA865CG、CH用)			
品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	カッター長 (mm)
<del>EA865CJ-25</del>	<del>25</del>	150	180
<del>EA865CJ-29</del>	<del>29</del>		
<del>EA865CJ-32</del>	<del>32</del>		
<del>EA865CJ-35</del>	<del>35</del>		
<del>EA865CJ-38</del>	<del>38</del>		
<del>EA865CJ-45</del>	<del>45</del>		
<del>EA865CJ-50</del>	<del>50</del>		
<del>EA865CJ-55</del>	<del>55</del>		
<del>EA865CJ-60</del>	<del>60</del>		
<del>EA865CJ-65</del>	<del>65</del>		
<del>EA865CJ-70</del>	<del>70</del>		
<del>EA865CJ-75</del>	<del>75</del>		
<del>EA865CJ-80</del>	<del>80</del>		
<del>EA865CJ-90</del>	<del>90</del>		
<del>EA865CJ-100</del>	<del>100</del>		
<del>EA865CJ-105</del>	<del>105</del>		
<del>EA865CJ-110</del>	<del>110</del>		
<del>EA865CJ-120</del>	<del>120</del>		
<del>EA865CJ-130</del>	<del>130</del>		
<del>EA865CJ-150</del>	<del>150</del>		
<del>EA865CJ-160</del>	<del>160</del>		

**〈ポリクリックシャンクとは?〉**

- 装着ワンタッチで簡単。
- 同じシャンクで多サイズ使用可能なので経済的。
- シャンク重量が軽い。
- カッター硬度に優れる。

- ◆シャンク径10mm …EA865CG-25~45、CH-25~45
  - ◆シャンク径13mm …EA865CG-50~160、CH-50~160
- シャンクサイズが同じコアどうしなら簡単に刃先のみので交換で作業を続けられます。