

# CAR FAN

カーファン

アクセサリ  
ソケットに  
差し込むだけ



## 強力涼風で車内を快適に

空気循環効率アップ!

### CF-110

DC12V

風量  
無段階調節

静音



入力電圧：DC12V  
最大消費電流：約0.3A  
ヒューズ：3Aガラス管(電源プラグ内)  
風量調節：無段階調節  
取付方法：クリップ固定  
材質：ガード…ABS、羽根・クリップ…PP  
サイズ(直径)：羽根…約100mm、ガード…約120mm  
電源コードの長さ：約3m  
本体サイズ：約120(W)×175(H)×240(D)mm  
重さ：約380g  
パッケージサイズ：約245(W)×125(H)×130(D)mm  
JANコード：4906918210790

4.5  
inch

### CF-111

DC12V

風量  
無段階調節

静音



入力電圧：DC12V  
最大消費電流：約0.9A  
ヒューズ：3Aガラス管(電源プラグ内)  
風量調節：無段階調節  
取付方法：クリップ固定  
材質：ガード…ABS、羽根・クリップ…PP  
サイズ(直径)：羽根…約120mm、ガード…約150mm  
電源コードの長さ：約3m  
本体サイズ：約150(W)×200(H)×250(D)mm  
重さ：約500g  
パッケージサイズ：約235(W)×160(H)×130(D)mm  
JANコード：4906918210806

ビッグサイズ  
6  
inch

### CF-106

DC12V

風量  
二段階調節

首振り機能



入力電圧：DC12V  
最大消費電流：(強)0.9A / (弱)0.7A  
ヒューズ：3Aガラス管(電源プラグ内)  
首振り角度：約60度  
風量調節：2段階調節  
取付方法：クリップ固定  
材質：羽根…PP、ガード…スチール  
本体モーター部・支柱・クリップ…ABS  
サイズ(直径)：羽根…約150mm、ガード…約175mm  
電源コードの長さ：約3m  
本体サイズ：約175(W)×260(H)×210(D)mm  
重さ：約800g  
パッケージサイズ：約185(W)×185(H)×170(D)mm  
JANコード：4906918210783

羽根サイズ  
150  
mm

### CF-200

DC24V

風量  
二段階調節

首振り機能



入力電圧：DC24V  
最大消費電流：(強)0.5A / (弱)0.45A  
ヒューズ：3Aガラス管(電源プラグ内)  
首振り角度：約60度  
風量調節：2段階調節  
取付方法：クリップ/ビス固定  
材質：羽根…PP、ガード…スチール  
本体モーター部・支柱・クリップ…ABS  
サイズ(直径)：羽根…約200mm、ガード…約225mm  
電源コードの長さ：約3m  
本体サイズ：約225(w)×285(H)×230(D)mm  
重さ：約900g  
パッケージサイズ：約230(W)×230(H)×165(D)mm  
JANコード：4906918210813

羽根サイズ  
200  
mm

大自工業株式会社 〒582-0027 大阪府柏原市円明町1000-126 TEL.072-976-0101(代)

<http://www.daiji.co.jp/> Eメール: [info@daiji.co.jp](mailto:info@daiji.co.jp)

※本製品の仕様及び装備・カラーは改良の為、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。商品は掲載写真と色が若干異なる場合があります。※写真はイメージです。