

EA897A-90

(工業用ファン)

本体 スチール製
パウダーコート塗装

ブレード スチール製

コード長 3.7m
アース付プラグ

ダイレクトドライブ

ガード: スパイラルワイヤ



ファン径...900mm

モーター...1/3HP

風量... (強) 198m³/分・(弱) 167m³/分

回転数... (強) 1,040rpm・(弱) 730rpm

電圧・電流...120V・5.5A

重量...37kg

本体サイズ... φ920 × 350mm