

EA897AB-90(工業用ファン スイベル型)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

当製品を使用する前に取扱説明書をよく読んでください。

- ・清掃、メンテナンス前にユニットのプラグは常に抜いておいてください。
- ・使用しない時はユニットのプラグは常に抜いておいてください。
- ・ユニットを移動させる時はユニットのプラグは常に抜いておいてください。
- ・延長コードは使用しないでください。適正な出力コンセントにプラグを差してください。
- ・ユニットを水に濡らしたり、浸けたりしないでください。



**警告：電気ショックによる出火の危険を避けるため、スピードコントロール装置等は使用しないでください。
電圧降下をするので延長コードは使用しないでください。**

仕様

- ・ファン径 900mm
- ・モーター 1/3HP
- ・風量 (強)198m³/分・(弱)167m³/分
- ・回転数 (強)1,040rpm・(弱)730rpm
- ・電圧・電流 120V・5.5A
- ・重量 50kg
- ・サイズ 72×135×135(H)cm

設置の説明

- ・木造構築物の上に設置する時は、1/2”木ネジ(適度の長さ)を使用します。
- ・木造構築物の上に設置する時は、1/2”木ネジ(適度の長さ)を使用します。
- ・木造構築物の上に設置する時は、1/2”木ネジ(適度の長さ)を使用します。
- ・いずれの場合にもファンの順調な回転を補助するため、ファンヨークの両サイドに平ワッシャーを設置する事をお勧めします。

操作の説明

- ・2スピードセレクタースイッチで希望する空気量を選択します。
- ・操作中はモーターが熱くなる事があります。
- ・モーターはサーモプロテクターが装備されていて、モーターがオーバーヒートした時は、ファンが自動的に停止します。
- ・モーターが切れた時はスイッチを切り、ユニットのプラグをコンセントから抜いてください。

クリーニング、メンテナンスの説明

- ・モーターベアリングは工場では注油されていますので後からの補給は必要ありません。
- ・しかし、ベアリングの注油が必要な時は、少量の合成オイルをモーターベアリングに施してください。

清掃

- ・5/16”ナットドライバーを使用して前後のファンガードを取り外します。
- ・エアブローか掃除機でモーターやベアリングについたチリ汚れを取り除きます。
- ・洗剤を使ってブレードガードをきれいにします。
- ・クリーナー等洗剤がモーターベアリングやwind部分に触れないようにしてください。
- ・ガードを5/16”ナットドライバーで締めもどします。
- ・使用する前に完全に乾かしてください。

当製品は事故や、間違った使用、設定電圧で使用した時や異常な使用、設置の失敗、メンテナンスに従わなかった時、不法な加工、不適正なメンテナンスなどによる故障は保証の対象外です。