

EA897AB-90
(工業用ファン)

本体 スチール製
パウダーコート塗装

ブレード スチール製

コード長 3.7m
アース付プラグ

ダイレクトドライブ
ガード：スパイラルワイヤ

風方向 360° 回転し
12.5° おきにピンで
固定できます。(5カ所)



SWIVEL

ファン径…900mm
モーター…1/3HP
風量…(強)198m³/分・(弱)167m³/分
回転数…(強)1,040rpm・(弱)730rpm
電圧・電流…120V・5.5A
重量…50kg
サイズ…72×135×135(H)cm