

送風ファン ※全て廃番になりました。

EA897AE-2



トレイ付き

EA897AE-4



首振り式

品番	仕様	サイズ
EA897AE-2	首振りなし/トレイ付き	590 × 485 × 830mm
EA897AE-4	首振り式	530 × 470 × 750mm

<仕様>

- 電源…単相100V 210W
- ファン径…450mm
- 風量(50/60Hz)…160/210m<sup>3</sup>/分
- コード長…5m
- 強/中/弱の3段速調式
- 全閉型モーター採用

◇移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に  
◇丈夫なパイプフレーム構造