

Mシリーズ

ハネ45cm

ほこりに強い全閉型モータ

SF-45MS-1V/SF-45MS-2V

3段速調式・100Vまたは単相200V

■SF-45MS-1VP EA897AF-11
(100V・ハネ:プラスチック製)

■SF-45MS-2VP EA897AF-12
(単相200V・ハネ:プラスチック製)

ハネ径
45cm

3段速調式
ロータリースイッチ

全閉型
モータ

4枚
ハネ

首振り角度
87度

ワンタッチ
リング

サーマル
プロテクター

3本脚
スタンド



3段速調式
ロータリー
スイッチ



※画像はSF-45MS-1VP/2VPです。

仕様表

機種品番	ハネ径(cm)	周波数(Hz)	最大風量 (m^3/min)	最大風速 (m/min)	消費電力(W)
SF-45MS-1VP	45	50/60	215/245	405/465	120/180
SF-45MS-2VP					