

工場扇(スタンドタイプ)

全閉型モータ



<仕様>

- ファン径…450mm
- 最大風量(50/60Hz)…215/245m³/分
- 消費電力…(50/60Hz)…120/180W
- 首振角度…87度
- 3段速調式
- サイズ…880×760×1245mm
- 重量…10.4kg

品番	電源	コード
EA897AF-11	100V	1.9m(アース端子付)
EA897AF-12	単相200V	1.9m(プラグ無)

廃番

安全性の高いサーマルプロテクター内蔵で
異常加熱時にモータをストップします。

<工場扇使用上の注意>

長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止してください。

- スイッチを入れてもハネが回らない。
- ハネは回るが異常に遅いか、回転が不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がある。
- モータ部分が異常に熱かったり、焦げ臭い。
- 本体が変形している。