



- AFF-18NL 諸元**
1. 供給空気圧 : 0.4~0.6MPa
  2. 回転数 : 1,500~1,800 rpm
  3. 回転方向 : 右 (時計回り)
  4. 羽根 : アルミ、4枚羽根
  5. 首振り角度 : 70度 (左右)
  6. 首折れ : 7段階
  7. 重量 : 10.4kg

出図  
 20.06.11  
 アクアシステム(株)

時計回り  
CW

呼び寸法の区分		±	普通寸法公差				曲げ角度の角変差	度±
0.5以上	6以下	0.1	寸法区分	30を越え	120を越え	400を越え		
削り	6を越え	30以下	0.2	30以下	120以下	400以下	1000以下	直角曲げ 1 その他の曲げ 1.5
加工	30を越え	120以下	0.3	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	
	120を越え	400以下	0.5					
	400を越え	1000以下	0.8					

長/MANAGER	検図/CHECK	承認/CAREER	適用機種	AFF-18NL	材質	
担当/CHIEF	製図/DRAW	改1 形状変更 型式訂正 2020.1.16 山本 改2 取手追記 2020.4.13 山本	MODEL		尺度	1:5
			個数		SCALE	
写図/TRACE	作成日/DATE		品名	AFF-18NL (キャタフト) 外形図	投影法	三角法
	2019.7.24		NAME	AFF-18NL Outline Drawing	ANGLE	3RD
		アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品番	AFFN000000	図番	S-00313 △
			CODE No		DRWG. No	