

ABL3500V

EA897BB-6A

無段変速、作業に合わせ風量調節



仕様

ブロワー風量： ノズル有 1.2～2.5m³/min

ノズル無 1.7～3.5m³/min

ブロワー最大風速： ノズル有 44.2～92.2m/s

ノズル無 12.7～26.2m/s

集じん（真空度）： 1.3～6.6kPa

回転数： 8,000～16,000min⁻¹

電源： 単相100V

電流： 6.6A

消費電力： 630W

電源コード： 5m

質量： 1.7kg

サイズ：

長さ447(ノズルなし247)×幅167×高さ198mm

ノズル先端内径 24mm

ノズル本体取付側 内径40×外径51mm

付属品

- ・ノズル(220mm)
- ・ダストバッグ(1.4ℓ)