

RYOBI

充電式ブロワ

BBL-140 ・ BBL-120

Li-ion 電池
リチウムイオン 14.4V

Ni-Cd 電池
ニカド 12V



充電式ブロワ BBL-140

14.4V

Li-ion電池
リチウムイオン

”使いやすさ”重視

取り回し良好なコンパクトボディ

Highモードで連続使用時間 約21分*

*BBL-140 に 3,000mAh 電池装着時。



充電式ブロワ BBL-120

12V

Ni-Cd電池
ニカド

風量切替付

用途に合わせて風量を強（Highモード）と弱（Lowモード）に簡単切替。



電池残量表示付

電池の容量が一目でわかる電池残量表示付。（BBL-140のみ）



ベルトフック付

作業中に、作業ズボンのベルトや、壁の釘に掛けることができます。（BBL-140のみ）



14.4V**リチウムイオン****BBL-140** 本体のみ**EA897BB-8**

4 960673 683664

※電池パック・充電器は別販売品です。

12V**ニカド****BBL-120** 本体のみ**EA897BB-7**

4 960673 683671

※電池パック・充電器は別販売品です。

商品仕様

	BBL-140	BBL-120
風量 (m ³ /min)	0 ~ 1.7	0 ~ 1.3
風圧 (kPa)	0 ~ 3.5	0 ~ 2.0
連続 使用時間 (分)	強 (Highモード)	15 (注2)
	弱 (Lowモード)	20 (注2)
質量 (kg)	1.8 (注1)	1.8 (注2)
機体寸法 (mm)	長さ 555 × 幅 163 × 高さ 225 (注1)	長さ 550 × 幅 147 × 高さ 219 (注2)
適用電池パック	リチウムイオン 14.4V	ニカド 12V
適用充電器	BC-1400L EA813R-7	BC-1204
充電時間 (分) (注3)	27	30
付属品	ノズル・ベルトフック	ノズル

注1) DC14.4V,3,000mAhの電池/パック使用時 注2) DC12V,1,300mAhの電池/パック使用時 注3) 電池の充電状態、周囲の温度などの条件によって異なります。

別販売品

※記載価格に消費税は含みません

電池パック**14.4V** **リチウムイオン****EA813RB-14C**
B-1430L 3,000mAhコードNo.
6406061**EA813RB-14B**
B-1425L 2,500mAhコードNo.
6405831**EA813RB-14A**
B-1415L 1,500mAhコードNo.
6405841**12V** **ニカド****EA813RB-12C**
B-1220F2 2,000mAhコードNo.
6405241**EA813RB-12B**
B-1203F2 1,300mAhコードNo.
6405161**充電器****リチウムイオン**

EA813R-7

BC-1400L
コードNo.
6405321**ニカド****BC-1204**
コードNo.
6405491**ダストバッグ**コードNo.
6074067**ノズル 220mm**コードNo.
6075527**ロングノズル 450mm**コードNo.
6075567

⚠️ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。

◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。 ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。

◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。

RYOBI発売元
リョービ販売株式会社本社 〒468-8512
名古屋市中白区久方1-145-1
TEL 052-806-5111 FAX 052-806-5141
<http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales/>

このカタログの掲載内容は、2010年7月現在のものです。 RS10GE