

※全て取扱い中止になりました。

EA897BB-7 12V 充電式ブロワ
EA897BB-8 14.4V 充電式ブロワ

吸い込み、吹き飛ばしができます。



品番	仕様
EA897BB-7	本体 (バッテリー・充電器別売)
EA813RB-12C	12Vバッテリー
EA813R-6	12V充電器

品番	仕様	
EA897BB-8	本体 (バッテリー・充電器別売)	
EA813RB-14A	14.4V	1500mAh
EA813RB-14B		2500mAh
EA813RB-14C		3000mAh
EA813R-7	14.4V充電器	

※すでにお持ちの上記仕様内、リョービ製電動工具用バッテリーをご使用できます。

●仕様

項目\品番	EA897BB-7	EA897BB-8
充電時間(分)※注3	30	27
風圧(kPa)	0~2.0	0~3.5
風量(m ³ /min)	0~1.3	0~1.7
連続使用時間(分)	強(Highモード) 15 ※注2	21 ※注1
	弱(Lowモード) 20 ※注2	30 ※注1
サイズ(長さ×幅×高さ)mm	550×147×219	555×163×225
重量(kg)	1.8 ※注2	1.8 ※注1
付属品	ノズル	ノズル、ベルトフック

※注1 DC14.4V 3,000mAh電池パック使用時

※注2 DC12V 1,300mAh電池パック使用時

※注3 電池の充電状態、周囲の温度などの条件によって異なります。



風量切換付

用途に合わせて風量を
強 (High モード) と
弱 (Low モード) に
簡単切換。



電池残量表示付

電池の容量が一目でわかる
電池残量表示付。
(EA897BB-8のみ)



ベルトフック付

作業中に、作業ズボンの
ベルトや、壁の釘に掛ける
ことができます。
(EA897BB-8のみ)

