

GBL 800E

◀プロ用電動工具 ▶ブロワ ブロワ



GBL 800E

最大風量4.5m³/分、最大風圧7.2キロパスカル
クラス最強ブロワ日本上陸！

1. 強力800Wモーター搭載で、風量66%^{*}アップ！

・クラス最強800Wモーターと、特殊なファンハウジング形状により、クラス最大の風量4.5m³/分を実現。作業効率の大幅アップを約束します。

※当社従来比

2. 作業に応じて風量を調整可能な電子無段変速ダイヤル

3. ブロワからカンタンに集じん機にチェンジ。

・クラス最強のモーターは、集じん機としても大きな威力を発揮します。



電子無段変速

▼仕様

電源	AC100V(50-60Hz)
消費電力	800W
回転数	0~16,000min ⁻¹ (回転/分)
風量	0-4.5m ³ /min
風圧	0-7.2kPa
質量	1.8kg
サイズ	(H)214 X (W)231mm

▼ 特徴

- クラス最大の風量
- 電子無段変速
- コンパクトで使いやすいエルゴノミクスデザイン

▼ アクセサリー

- ノズル
- 吸じん袋