

EA897CW-51A

IWH2-1208D ウェーブ型オイルヒーター メカ式



詳細画像



仕 様 / 寸 法

部屋全体をムラなく暖め、温風や炎を出さないで空気を汚さない、ウェーブ型オイルヒーターです。
温風や炎が出ないオイルヒーターなので、お子様にも安全です。
ヒーター出力は3段階から選べます。温度調節つまみで高温から低温まで設定できます。

商品サイズ (cm)	幅約25.6×奥行約39.5×高さ約63.0
質量	約9.0kg
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	強：1200W 中：700W 弱：500W
安全装置	転倒時オフ、過熱時オフ

適用床面積	【木造住宅】 断熱材なし：約3畳(4.9㎡)まで 断熱材厚み50mm：約6畳(8.6㎡)まで 【コンクリート住宅】 断熱材なし：約4.5畳(6.9㎡)まで 断熱材厚み50mm：約8畳(12.9㎡)まで
コードの長さ	約1.6m