

EA897EM-35

換気扇



<仕様>

- 電源…AC100V (50/60Hz)
- 消費電力…50Hz:26W
60Hz:30W
- 能力…8~10畳 (13~16㎡)
- カバーサイズ…402×37×420.5mm
(シャッター開き時の奥行き:205mm)
- 重量…2.6kg
- 埋込寸法…350mm角
- 騒音値…35.5dB

○引き紐スイッチ

羽根外径:300mm

<寸法図>

