

EA897EN-25  
EA897EN-30  
換気扇

<仕様>

品番	能力	カバーサイズ	重量	埋込寸法	騒音値
EA897EN-25	4.5~6畳	302×35×314(H)mm	2.2kg	25cm角	34.5dB
EA897EN-30	6~8畳	352×30×364(H)mm	2.5kg	30cm角	35.5dB

- 引きひもスイッチ、連動式シャッター
- オイルポケット一体型フィルター

