

## EA897K-11A～-13A ダクトファン

- 高い基本性能
- 流体力学に基づいたベルマウス(オリフィス)装備  
空気流の流れをスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備
- 強化樹脂製の本体配線箱  
ハードな作業時にも、内部の配線部分等を保護します
- 安心して使える安全ガード  
フィンガーテストでも指の入らない安全ガードの採用
- 持ち運びのしやすいハンドグリップ  
移動の多い作業でもイージーにご使用いただけます



### <仕様>

- 電源…AC100V
- 翼数…11A・12A : 6枚  
13A : 4枚
- 重量…11A: 8.0kg  
12A: 9.0kg  
13A: 12.6kg
- サイズ…  
11A: 305(W) × 300(D) × 320(H)mm  
12A: 360(W) × 305(D) × 370(H)mm  
13A: 390(W) × 336(D) × 410(H)mm

★ダクトは別売ですので別途ご購入下さい

品番	消費電力	エア流量 (50/60Hz)	ファン径	適合ダクトサイズ
EA897K-11A	250W	20/24m <sup>3</sup>	200mm	230mm (EA897K-230)
EA897K-12A	350W	35/40m <sup>3</sup>	250mm	280mm (EA897K-280)
EA897K-13A	550W	50/58m <sup>3</sup>	288mm	320mm (EA897K-320)