

強くて丈夫

フレキシブルダクト

スイデンフレキシブルダクトは、芯線に丈夫で復元力に優れた硬鋼線を使用。だから、つぶれに強く丈夫で長持ち。

Sダクト



品番	送排風機	適合機種
SJFD-200 Sダクト	SJF-11	
SJFD-200 Gダクト	SJF-22	
SJFD-230 Sダクト	SJF-200クラス	
SJFD-280 Sダクト	SJF-250クラス	
SJFD-320 Sダクト	SJF-300クラス	
SJFD-320 Gダクト		

メーカー型番	EA品番
SJFD-200S	EA897K-200
SJFD-200G	EA897K-200G
SJFD-230S	EA897K-230
SJFD-280S	EA897K-280
SJFD-320S	EA897K-320
SJFD-320G	EA897K-320G

ダクトの種類説明			
Sダクト	標準型ダクト	Gダクト	溶接の火花が燃え広がらない難燃性材質

③ Gダクトは、難燃性ガラスクロス材質ですが、ダクトに直接火花が当たると穴が開きますのでご注意ください。

ダクトの延長方法(2本以上を接続する場合)

ダクトが5メートル以上必要な場合は、ダクトにダクトを接続してご使用ください。接続するときは、ダクトの左右末端の径が異なりますのでダクトに表示してある矢印マークが同じ方向を向くようにそろえ、風上側のダクトのリングを斜めにして風下側のダクトに押し込んだ後、両方のダクトを引っ張れば接続完了です。(下図参照)



・硬鋼線の採用と強力なシーリングにより復元力がありつぶれにくく丈夫です。

・伸ばした状態では吊り金具が一定の間隔で直線上に付いています。