

## ダクトファン

### ◆握りやすいグリップ



### ◆モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置

(自動復帰型サーマルプロテクタ)を内蔵 (-3Dのみ)

※-3E(三相200V)はサーマルプロテクタを内蔵していません。

モーター焼損事故防止のため、必ず市販のモーターブレーカーを設置してください。モーターブレーカーは3相200V 2.5Aのものをご使用ください。

### ◆頑丈な鉄製ボディ

### ◆ステンレスバンド付属

延長用のフレキシブルダクトを確実に接続します。

### ◆低騒音化ベルマウス

空気の流れを整え安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きをかえることで「送風」「排風」のどちらでもご使用いただけます。

品番	電源	消費電力(50/60Hz)	サーマルプロテクタ
EA897K-3D	単相200V	415/530 W	付属
EA897K-3E	三相200V	380/520 W	なし(※)

### <仕様>

- ファン径…φ 288mm
- エア流量(50/60Hz)…50/58m<sup>3</sup>/分  
(チャンバー法により0Paでの測定値)
- モーター…公称:550W、極数:2P
- 騒音レベル(50/60Hz)…79/83dB
- 重量…12.8kg
- ダクトサイズ…φ 320mm
- 外形寸法…390 × 332 × 432mm
- コード長…2.0m
- 付属品…ダクトバンド1本