

## ダクトファン[低騒音タイプ]



コンパクトボディ&強力性能！！  
移動の多い作業場や狭いスペースに最適です。

### 驚きの環境性能！！

騒音値(従来比)  
**最大10.8dBダウン**  
(EA897K-7A)

新設計された羽&ケーシング。  
余分な抵抗と共振音を大幅に  
カット。

消費電力(従来比)  
**最大44.7%ダウン**  
(EA897K-7A)

効率の良い新設計の羽を採用。  
ロスが少ない風の流れにより  
省エネ実現

	電源	エア流量(50/60Hz)	ファン径φ	騒音レベル	重量	適合ダクトサイズ
EA897K-6A	単相100V・100W	17/20m <sup>3</sup> /分	200mm	65/68dB	8.7kg	φ 230mm
EA897K-6B	単相200V・100W					
EA897K-7A	単相100V・200W	28/34m <sup>3</sup> /分	250mm	68.5/72dB	10.5kg	φ 280mm
EA897K-7B	単相200V・200W					
EA897K-8A	単相100V・400W	44/53m <sup>3</sup> /分	288mm	71/74.5dB	14.5kg	φ 320mm
EA897K-8B	単相200V・400W					

- コード長…2.0m
- サーマルプロテクター内蔵
- 外形寸法…
  - 6: 360×382×380mm
  - 7: 390×390×423mm
  - 8: 440×405×470mm