

冷房能力の高い実力機 業務用

EA897SA-100D



※2020年1月現在、国内で販売されている商品を対象とし、JRA4040:2018の測定方式に基づいた当社調べになります。
 ※クラスは床置き一体型スポットエアコンの電源・冷風口数が同じ商品ごとに分類しております。
 (圧縮機出力 冷風1口タイプ:1.125kW未満 冷風2口タイプ:1.125kW~1.5kW未満)
 ※冷風3口タイプ・ポータブルタイプ・シーリングタイプは含まれておりません。

標準機能のスタンダードモデル!

1人用・自動首振り装置なし

■SS-28EJ-1 (100V)

- 冷房能力(50/60Hz)・・・2.2/2.7kW
 - 消費電力(50/60Hz)・・・
 100V機種 : 0.84/1.04kW
 3相200V機種 : 0.89/1.16kW
 - 風量強弱調整
 - 電気料金・・・
 100V機種(50Hz) :22.7円/h
 3相200V機種(50Hz):12.0円/h
 - 半透明5Lミニドレンタンク・・・ドレン水量は1時間に約250mL(室温37°C、相対湿度60%時)
- ※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。

冷媒 R410A	全閉型 ファンモーター	室外排気 対応	ミニ スペース	ミニ ドレン
かべ ビタ	エア フィルター	5 L タンク	ウレタン キャスター	

