

標準機能の スタンダードモデル

SS-25EG-1 / SS-25EG-3

EA897SA-100B/EA897SA-200B

1馬力・スタンダードモデル（首振り装置なし）

- SS-25EG-1 (100V)
- SS-25EG-3 (3相 200V)
- 冷房能力 (50/60Hz) 2.2/2.5kW
- 消費電力 (50/60Hz) …100V機種 : 660/840W
3相200V機種 : 690/860W
- 風量強弱調節
- 電気料金 …100V機種 (50Hz) : 15.6円/h
3相200V機種 (50Hz) : 7.6円/h

新冷媒
R407C

全閉式
ファンモータ

室外排気
対応

超ミニ
スペース

ミニ
ドレン

かべ
ピタ

エア
フィルター

5L
タンク

ウレタン
キャスター

NEW
新採用
全閉式
ファンモータ

新冷媒採用機

ミニドレン

冷風1口



●5Lタンク



仕様表

機種品番	冷房能力(kW)	消費電力(W)	外形寸法	本体質量(kg)
SS-25EG-1	2.2/2.5 (50/60Hz)	660/840 (50/60Hz)	W390 × D430 × H860	40
SS-25EG-3		690/860 (50/60Hz)		