

EA897SC-1A

使いやすい小型機

業務用

冷風1口

ポータブルタイプ

どこでも手軽にスポット冷房!

可搬式・自動首振り装置なし

軽量
22kg

■SS-16MZW-1 (100V) 白色

- 冷房能力(50/60Hz)…1.2/1.4kW
- 消費電力(50/60Hz)…0.48/0.59kW
- 電気料金…13.0円/h(50Hz)

上・横選べる排気方向!!

設置場所や使用方法に合わせて、排気の方向を上方向と横方向から選べます。

上方向



横方向



操作パネル



●外気温度表示

周囲温度が表示されます。

●オフタイマー

1・2・4時間から選べ切り忘れを防止できます。

●「送風」切り替え

冷房運転から送風運転に切り替え可能なで扇風機のように使用できます。



満水時自動ストップ

満水時に水が溢れて床が濡れてしまう心配はありません。



電源コードおよびプラグについて

100V機種

…電源コード・プラグは標準装備

3相200V機種

…電源コード・プラグは付属しておりませんので
ご注意ください。

■電源コード条件

機種品番	電源	電線の長さ	公称断面積	アース線
SS-28EJ-1/1P SS-28DJ-1/1P SS-28EJW-1 SS-28WJ-1 SS-20CJ-1	100V	7m以内 12m以内 20m以内	2.0mm ² 3.5mm ² 5.5mm ²	2.0mm ² 以上
SS-16MZW-1 SS-16MZW-1	100V	15m以内 25m以内	2.0mm ² 3.5mm ²	
SS-28EJ-3 SS-28DJ-3 SS-28WJ-3 SS-20CJ-3	3相200V	20m以内	1.25mm ²	

機種品番	電源	電線の長さ	公称断面積	アース線
SS-52EJ-3 SS-52DJ-3	3相200V	20m以内 40m以内	2.0mm ² 3.5mm ²	2.0mm ² 以上
SS-67EJ-3	3相200V	13m以内 24m以内	2.0mm ² 3.5mm ²	
		37m以内	5.5mm ²	

電気料金の目安

※電気料金計算は、周波数50Hzでの計算です。
※基本電気料金は、使用量や地域により異なります
ので、参考電気料金としての計算となります。

100V機種:1kWh=27円 3相200V機種:1kWh=13.5円

機能マークごあんない

冷媒 ●冷媒 冷媒は代替フロン採用。 オゾン破壊係数=0	ワイドレンジ ●ワイドレンジ 普通室温でも運転可能な ワイドレンジ仕様。	室外排気対応 ●室外排気対応機種 別売の排気ダクト接続で 室外排気OK!	ミニスペース ●ミニスペース 設置場所に困らない 省スペース設計。	かべビタ ●かべビタ 3面をビタリと 壁に寄せられます。
ミニドレン ●ミニドレン 熱交換器一体の最新機構。 ドレン水量が激減!	エアフィルター ●エアフィルター お手入れの簡単な エアフィルター装備。	ライフフィルター ●ロングライフフィルター 表面積が広く、お手入れ 回数が少なくてもOK!	自動首振り内蔵 ●自動首振り装置内蔵 自動首振り装置を 本体に内蔵。	ウレタンキャスター ●ウレタンキャスター キャスター跡がつきにくい ウレタン製キャスター
全閉型ファンモーター ●全閉型ファンモーター 埃や粉じんの侵入を 防ぎます。	3Lタンク ●3Lミニドレンタンク ポータブルタイプ専用	5Lタンク ●5Lミニドレンタンク 軽量5L ミニタンク	14Lタンク ●14Lミニドレンタンク 軽量14L ミニタンク	満水時自動ストップ ●満水時自動ストップ 満水時に水が溢れて床が濡れて しまう心配がありません。