

1人用

ポータブルタイプ

どこでも手軽にスポット冷房!

可搬式・自動首振り装置なし

軽量
22kg

■SS-16MZW-1 (100V) 白色

■SS-16MZB-1 (100V) 黒色

- 冷房能力(50/60Hz)…1.2/1.4kW
- 消費電力(50/60Hz)…0.48/0.59kW
- 電気料金…14.9円/h(50Hz)
- 電源コード…2m
- 半透明3Lミニドレンタンク…
ドレン水量は1時間に約250mL
(室温37°C、相対湿度60%時)



Webでチェック



上・横選べる排気方向!!

設置場所や使用方法に合わせて、排気の方向を上方向と横方向から選べます。

上方向

横方向



冷媒
R407C

全閉型
ファン

ミニ
スペース

ミニ
ドレン

かべ
ビタ

エア
フィルター

3L
タンク

室外排気
対応

満水時
自動ストップ

満水時自動ストップ

満水時に水が溢れて床が濡れて
しまう心配はありません。

操作パネル



●外気温度表示

周囲温度が表示されます。

●オフタイマー

1・2・4時間から選べ切り忘れを防止
できます。

●「送風」切り替え

オプション

排気ダクト

別売りの排気ダクトを使用することで排熱を屋外や離れた場所に放出できます。



0.8m~3mまで
伸縮可能。

別売品:
SS-HD-160-3M
※別売の排気ダクトは白色
のみの提供となります。



■使用シーン



※防滴・防水構造ではありません。