

気化式大型・中型冷風機 クールファン

100V専用 屋内型

ON・OFFタイマー付

リモコン付

吹出口で周囲より -4℃の冷却効果

クールファンはエアコンのようにフロンを使用せず、排熱を出しません。
水の気化熱による自然の冷却効果を利用した地球環境にも優しい機器です。
また涼しい風を送るので、長時間あたって疲れません。

氷を入れれば
さらに涼しく

夏は加湿で!!
インフルエンザ予防
“適度な湿度の保持”は、
インフルエンザ対策として
厚生労働省も推進。

オートスイング

広い範囲に涼しさが
いき渡り快適な涼しさ

排熱が出ない!

スポットクーラー
のように排熱が出る
ことはありません。

カビ防止

シーズンオフに収納する際、
送風を1時間以上運転する
ことで内部フィルターが
乾燥し、カビの発生を予防

風量調節 3段階

風向調節 上下手動・左右自動

安全装置 水切れ検知・
モーター過熱保護

■使用場所

球技・武道など試合会場や
フィットネスジムや体育館などの屋内施設
お祭り・体育祭・文化祭など各種イベント。
災害避難所にも

東西地域を選ばない 50/60Hz兼用型

コントロールパネル



リモコン付

オプション(CF-290)



子供指入れ防止網
※オプション加工します。
価格はお問い合わせください。
※網目11mm

冷却エレメントはシルバーイオン加工!



コントロールパネル



リモコン付

EA897TA-1

50/60Hz兼用

入力電線
5m
ポッキンプラグ付

冷風連続
使用時間
7~10.5h

CF-290N

気化式大型冷風機

- 定格電圧: 100V
- 消費電力(強): 295W(50Hz)
325W(60Hz)
- 冷房能力: 7.7kW(50Hz)
11.6kW(60Hz)
- 冷却範囲: 30~50㎡
- 水蒸発量: 4.3~5.0L/h
- 有効貯水量: 60L

- 冷風連続使用時間: 7~10.5h
- 給水方式: タンク貯水式
- ファン径: 520mm
- サイズ: W850 × D510 × H1380mm
- 質量: 36kg
- JANコード: 4937305-05436-9
- 梱包数: 1 元払発送単位: 1

モード		弱	中	強
風量 (m³/min)	50Hz	35	62	88
	60Hz	40	70	100
運転音 (dB)	50Hz	49	54	59
	60Hz	53	58	63

年間電気代	7,800円
C O 2 排出量	159kg-CO ₂ /kWh

50/60Hz兼用

入力電線
5m
ポッキンプラグ付

冷風連続
使用時間
5.5~8h

CF-280N

気化式中型冷風機

- 定格電圧: 100V
- 消費電力(強): 217W(50Hz)
245W(60Hz)
- 冷房能力: 6.0kW
- 冷却範囲: 20~40㎡
- 水蒸発量: 3~4L/h
- 有効貯水量: 35L
- 冷風連続使用時間: 5.5~8h

- 給水方式: タンク貯水式
- ファン径: 370mm
- サイズ: W616 × D430 × H1170mm
- 質量: 23kg
- JANコード: 4937305-05196-2
- 梱包数: 1 元払発送単位: 1

モード		弱	中	強
風量 (m³/min)	50Hz	44	58	61
	60Hz	40	52	54

年間電気代	5,880円
C O 2 排出量	120kg-CO ₂ /kWh

※室温28度、湿度40%、約240m²での当社実測値です。 ※電気代算出は、季節商品のため、年間120日で1日あたり8時間作動し、60Hz地域にて電力単価を25円/kWhとして計算しています。
※気温や湿度などの環境により、冷風連続使用時間は大きく変化します。より気温が高い環境もしくは、より湿度が低い環境ほど冷風連続使用時間は短くなります。