

- 据付工事不要で屋内どこでも使用できます。
- キャスター付きで移動が簡単です。
- サーマルプロテクター（復帰式過熱保護装置）内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
- 切替スイッチにより約75度自動で動きます。
- 冷風ダクトが200度回転（手動）できますので、お好みの場所に合わせて使用できます。





壁面設置可能



排熱を上方へ排出。  
周囲に排熱が溜まるのを緩和します



お好みの角度にダクトの可動範囲内にて変更可能です



ドレンホースで直接排水もできます

単相  
100V

約75°  
自動首振り  
スイッチ付

ラクラク  
移動

除湿

R407C  
冷媒

25~45℃  
使用環境  
温度範囲

ON/OFF  
サーマル  
プロテクター付

据付工事  
不要

### 商品説明

型 式	N407-TC
JANコード	4511340035400
ブランド	NAKATOMI
本体寸法	40×43×82cm (幅×奥行×高さ)
重 量	約40kg
付属品	ドレンホース×1 排熱ダクト×1 (外径185mm 350~450mm) 冷風ダクト×1 (外径125mm 450~550mm)

### 仕様説明

電 源	単相100V 50/60Hz
定格電流	50Hz強9.4A 弱8.45A 60Hz強10.3A 弱9.65A
消費電力	50Hz強810W 弱770W 60Hz強1005W 弱945W
冷房能力	50Hz強2.2KW 60Hz強2.5KW
冷 媒	HFC R407C (封入量510g)
コンプレッサー	全閉型ロータリー (出力0.75kW)
スイッチ	ロータリー式(停止・弱・強)
排水タンク	約5L
騒音値	50Hz強66dB 弱64dB 60Hz強68dB 弱65dB
電源コード	約2m
PL保険	加入
保証期間	1年

### オプション品

- 排熱延長ダクト3m (内径175mm)
- 排熱延長ダクト0.8~3m伸縮タイプ (内径175mm)
- フィルター

ED-3H [JANコード : 4511340110152]

EDS-3H [JANコード : 4511340110220]

FL-58 [JANコード : 4511340910455]