



手動式芝刈機  
**AHM 30 EA898BT-1B**

操作性&切れ味バツグンの手動芝刈り機

1. 刈込高さが無段階で調整可能。

・調整つまみにより、無段階で刈込高さの調整が可能です。

2. 切れ味バツグンの高品質4枚刃

・高品質な4枚刃ブレードは切れ味バツグンで、きれいな仕上がりを約束します。

▶サイズ: (H)432×(W)1,205mm

■仕様

●刈込幅	300mm
●ブレード回転方式	リール式
●ブレード枚数	4枚
●刈込み高さ	12~40mm
●質量	6.4kg
●グラスボックス*容量	20L

\*別売アクセサリ